

**Garant****Inserto per troncatura, HB7020, Larghezza gola w: 2,5mm**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273700 2,5
GTIN	4045197486523
Classe articolo	21J

### Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Larghezza gola w	2,5 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,17 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		