


Garant**Inserto per troncatura, HU7310, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273697 2
GTIN	4045197580405
Classe articolo	21L

Descrizione

Inserto per troncatura 2 mm Tolleranza larghezza gola w: $\pm 0,03$ mm
Avanzamento f: 0,05 - 0,15 mm/gir,

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Raggio di curvatura R	0,2 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Insero per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	50 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		