


Garant**Inserto per troncatura, HB7215, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273702 2
GTIN	4045197578938
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Larghezza gola w	2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Impiego secondario	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7215
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
GG(G)	idoneo	280 m/min	K
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		