

Garant**Inserto per troncatura, CU7025, Larghezza gola w: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273703 6 |
| GTIN | 4045197579065 |
| Classe articolo | 21J |

Descrizione**Esecuzione:**

Rompitruciolo per diametri piccoli, per ridurre la forza di taglio.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tolleranza larghezza gola w | $\pm 0,04$ mm |
| Larghezza gola w | 6 mm |
| Avanzamento f | 0,09 - 0,34 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | Cermet |
| Rivestimento | non rivestito |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | continuo |
| Tipo | CU7025 |
| Raggio di curvatura R | 0,3 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Profilo degli inserti | neutro |

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 210 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 170 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 140 m/min | P |
| continuo | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |