

**Garant**

**Lama di troncatura in HSS, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w: 32/3,1mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273560 32/3,1 |
| GTIN            | 4045197587558 |
| Classe articolo | 21U           |

**Descrizione****Per:**

Portautensile n. art. 273984 – 273994 oppure n. art. 319132; 319133 (portautensili VDI).

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Per Ø pezzo max.                     | 100 mm             |
| Altezza tagliente h <sub>5</sub>     | 32 mm              |
| Larghezza gola w                     | 3,1 mm             |
| Profondità max gola t <sub>max</sub> | 50 mm              |
| Lunghezza complessiva L              | 150 mm             |
| Materiale da taglio                  | HSS                |
| Tipo di impiego                      | neutro             |
| Passaggio interno per LR             | no                 |
| Possibilità di troncatura assiale    | no                 |
| Tipo di prodotto                     | Lama di troncatura |

