

Garant**Inserto per tornitura Finitura, HB7010, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273718 2
GTIN	4045197657978
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Avanzamento f	0,04 - 0,14 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,2 - 1,1 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Impiego secondario	K
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	70 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		