



## Mandrini per punte corte Forma A, SK 50, Campo di serraggio: 1-13mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301500 1-13   |
| GTIN            | 4045197307644 |
| Classe articolo | 37D           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Brunita.

#### Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

### Descrizione tecnica

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Campo di serraggio                             | 1 - 13 mm                         |
| Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW6                               |
| Sporgenza totale Dim. A                        | 87,5 mm                           |
| Ø Esterno D                                    | 43 mm                             |
| Adattatore                                     | SK 50                             |
| Norma attacco                                  | ISO 7388-1                        |
| Forma  | A                                 |
| Qualità equilibratura G con numero di giri     | G 2,5 con 18000 min <sup>-1</sup> |
| Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$           | ≤ 14 Nm                           |
| Tipo di prodotto                               | Mandrini per punte corte          |

---

**Accessori**

|   |           |
|---|-----------|
| CodoloForma A Adatti per coni 50  | 308600 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50                    | 308740 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                            | 308650 50 |
| CodoloForma B Adatti per coni 50  | 308640 50 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50                                     | 308660 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308790 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50                            | 308610 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308760 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                            | 308620 50 |