



Mandrini per punte corte Forma A, SK 50, Campo di serraggio: 2,5-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Classe articolo	37D

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Brunita.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW6
Sporgenza totale Dim. A	106,5 mm
Ø Esterno D	56 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min ⁻¹
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50