

Garant**Mandrini per punte corte Forma AD/B, SK 40, Campo di serraggio: 0,5-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301465 0,5-16
GTIN	4045197573407
Classe articolo	31B

Descrizione**Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria.

Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pallinatura con sfere di vetro.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con leva a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 6
Struttura	standard
Campo di serraggio	0,5 - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Esterno D	57 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 μm
Coppia di serraggio max. M _{dmax}	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40