

WTE
 MANAL GROUP

Mandrino idraulico corto, sottile, forma AD, SK 30, Ø di serraggio D1: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302030 6
GTIN	
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- Concentricità ≤ 3 µm.
- Con fori Balluff chip.
- Possibilità di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
- Flessibile grazie all'impiego di bussola di riduzione.
- Pressione refrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12, 20, 32: bussola di riduzione n. art. 302135 – 302180.

Viti di arresto per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
L ₂	20 mm
Peso	0,6 kg
Filettatura M	M5

Ø D ₂	26 mm
Lunghezza utile L ₁	36 mm
Ø Esterno D	45 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	SK 30
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30