

**Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 1-13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Classe articolo	37D

Descrizione**Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria.

Brunita.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	87,5 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW6
Campo di serraggio	1 - 13 mm
Ø Esterno D	43 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min ⁻¹
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40