



Mandrino idraulico corto, sottile, forma AD, SK 30, Ø di serraggio D1: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302030 8
GTIN	
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con fori Balluff chip.**
- **Possibilità di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione refrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12, 20, 32; bussola di riduzione n. art. 302135 – 302180.

Viti di arresto per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Descrizione tecnica

L ₂	20 mm
Filettatura M	M6
Ø Attacco D ₁	8 mm
Lunghezza utile L ₁	36 mm
Ø D ₂	28 mm

Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Peso	0,6 kg
Ø Esterno D	45 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	SK 30
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30