

Garant**Portapinze ER con codolo filettato ER25, Filettatura M × Dim. A: M16X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Per:

Portautensili per frese modulari filettate.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308901 – 309430.

Ghiere di serraggio pinza ER n. art. 309650; 309652.

Nota:

Prolunghe o riduzioni adatte n. art. 301358; 301359.

Descrizione tecnica

Ø Esterno dado D	35 mm
Filettatura M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Portautensili

Accessori

Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 11 mm	308959 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308960 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308960 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308946 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308960 16
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308946 14
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 16 mm	308962 16
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	309374 15
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	309374 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308941 10
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309375 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 16 mm	308959 16
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 8	309650 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	308959 5
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308962 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308946 4
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308962 4
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 16	309650 16
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309374 5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 9 mm	309373 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308946 12
Minighiera di serraggio ER per anelli di tenuta Per ER 16	309652 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308960 13
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	308946 16

Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308959 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308941 9
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308962 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 12 mm	308959 12
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309374 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm	308959 8
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309375 4
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309374 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308941 16
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 14 mm	308959 14
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309375 6
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309374 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308960 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309374 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308941 2
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 25	309650 25
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309374 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308941 3
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308946 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308941 14
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308946 3
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309374 8
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309374 14
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 16 mm	309373 16
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309374 4
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	308962 11
	308962 3

Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm	308962 12
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 10 mm	309375 10
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 14 mm	309375 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308960 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308960 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309373 2
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309373 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308941 4
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308962 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308946 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 11 mm	309373 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308941 13
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 20	309650 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308960 15
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308962 5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 15 mm	309373 15
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm	309430 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308960 2
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308959 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308946 10
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 12 mm	309375 12
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309430 4,5

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309373 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308941 6
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm	309430 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309373 5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309430 3,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 8 mm	309373 8
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 13 mm	308962 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308960 4
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	308962 14
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 13 mm	309373 13
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 14 mm	309373 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308941 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm	309373 6
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308959 6
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308962 6
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309374 3
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309373 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308960 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308960 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308941 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308941 15
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308946 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 15 mm	308959 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308941 2,5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309430 2,8

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309430 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 12 mm	309373 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308959 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	308946 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308960 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308960 14
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 13 mm	308959 13
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308946 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308960 11
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	308946 13
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309374 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308941 5
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 11	309650 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308941 8
Minighiera di serraggio ER per anelli di tenuta Per ER 20	309652 20
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308959 4
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308962 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 10 mm	309373 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	308946 11
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm	309430 8
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 7 mm	309430 7
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309374 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308941 12
Minighiera di serraggio ER per anelli di tenuta Per ER 25	309652 25
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 15 mm	308962 15
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308959 7

