

HOLEX
Mandrino idraulico corto, pesante, forma ADB, SK 40, Ø di serraggio D1: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302005 20
GTIN	4045197146069
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Nota:

V = Corsa di regolazione max!

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	64,5 mm
Lunghezza utile L ₁	42 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Bussola di riduzione adatta	302160; 302165; 302155; 302150

Ø Esterno D	49,5 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 6 mm	302155 6
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 14 mm	302160 14
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 5 mm	302160 5
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 3 mm	302155 3
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 16 mm	302155 16
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 16 mm	302160 16

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Vite di serraggio per mandrino HD Per SK 40	309903 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 10 mm	302160 10
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 10 mm	302155 10
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 4 mm	302155 4
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 8 mm	302155 8
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 12 mm	302155 12
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 8 mm	302160 8
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
	302160 12

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 12 mm

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 14 mm

302155 14

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 5 mm

302155 5

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo tenuta stagna Adatti per cono 40

308660 40

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 6 mm

302160 6

Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 40

308620 40

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 4 mm

302160 4

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 3 mm

302160 3