



Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Classe articolo	37D

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Brunita.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW6
Sporgenza totale Dim. A	104,5 mm
Ø Esterno D	56 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min ⁻¹
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40