

Mandrino idraulico corto, sottile, forma AD, SK 30, Ø di serraggio D1: 10mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302030 10
GTIN	2050001653062
Classe articolo	33W

Descrizione**Esecuzione:**

- Concentricità ≤ 3 µm.
- Con fori Balluff chip.
- Possibilità di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
- Flessibile grazie all'impiego di bussola di riduzione.
- Pressione refrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12, 20, 32: bussola di riduzione n. art. 302135 – 302180.

Viti di arresto per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 55 mm

Ø D₂: 30 mm

Ø esterno D: 45 mm

Lunghezza utile L₁: 36 mm

L₂: 21 mm

Corsa di regolazione V: 10 mm

Descrizione tecnica

Peso	0,6 kg
L_2	21 mm
Filettatura M	M8×1
$\emptyset D_2$	30 mm
Lunghezza utile L_1	36 mm
\emptyset Attacco D_1	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
\emptyset Esterno D	45 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	SK 30
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308780 30
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30