



Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 0,3-8mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301490 0,3-8 |
| GTIN | 2050001689504 |
| Classe articolo | 33W |

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Campo di serraggio | 0,3 - 8 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 70 mm |
| Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW4 |
| Ø Esterno D | 36 mm |
| Adattatore | SK 40 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm |
| Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Pignone Per campo di serraggio 0,3-8 mm | 309702 0,3-8 |
| Set di ganasce3 pezzi Per campo di serraggio 0,3-8 mm | 309701 0,3-8 |