

Garant**Portapinze ER con codolo filettato ER16, Filettatura M × Dim. A: M16X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Con ghiera di serraggio con cuscinetti radenti. Forze di serraggio maggiori grazie al minore attrito.

Per :

Portautensili per frese modulari filettate.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308901 – 309425.

Ghiere di serraggio ER n. art. 309612.

Nota:

Prolunghe o riduzioni adatte n. art. 301358; 301359.

Strategia di truciolatura: HSC

Ø esterno dado D: 32 mm

Ø D₂: 30 mm

L₁: 30 mm

Descrizione tecnica

Filettatura M	M16×50
L ₁	30 mm

Ø D ₂	30 mm
Ø esterno dado D	32 mm
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Accessori per attacchi per fresse modulari filettate

Accessori

Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309160
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308901 5
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309012
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 32	309612 32
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309372 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308920 8
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309425 6
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308922 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308920 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308901 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308901 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308901 2,5
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308906 7
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308921 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308920 7
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	308921 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308901 1
	308922 10

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm

Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308901 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308920 6
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	308922 3
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308922 4
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 40	309612 40
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308906 6
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309425 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308901 1,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308901 2
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308921 7
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308921 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308901 9
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308921 3
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309372 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308906 10
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308921 9
Set di 6 pinze ER 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm con guarnizione	309014
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308906 3
Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione e ugelli	309165
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308922 5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309371 8
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309371 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308920 5

Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308920 2
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 16	309612 16
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309425 2,8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308901 10
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308922 8
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309371 9
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 25	309612 25
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308922 6
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309371 7
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308906 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308920 10
Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione	309164
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308901 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308920 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308920 9
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309371 4
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308922 9
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308906 8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308921 6
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308906 5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309371 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308901 4
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309372 4
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308906 4
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309371 5
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm	308921 8

Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308920 1
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309371 3