

**Garant****Inserto per tornitura Raggio completo, CBN825, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273746 2
GTIN	4045197643612
Classe articolo	21H

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	CBN
Impiego principale	H
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CBN825
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 55 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	100 m/min	H
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		