

Garant**Inserto per tornitura Raggio completo, CBN825, Larghezza gola w: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273746 3
GTIN	4045197577900
Classe articolo	21H

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Larghezza gola w	3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	CBN
Impiego principale	H
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CBN825
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 55 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	100 m/min	H
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		