

Garant**Inserto per tornitura tagliente diritto, CBN825, Larghezza gola w: 3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273740 3
GTIN	4045197498809
Classe articolo	21H

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	CBN
Impiego principale	H
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CBN825
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	100 m/min	H
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		