



Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB, SK 40, Ø di serraggio D1: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302045 8
GTIN	4045197146090
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Descrizione tecnica

Peso	1,3 kg
Lunghezza utile L ₁	61,5 mm
Ø Attacco D ₁	8 mm
Sporgenza totale Dim. A	80,5 mm
Ø D ₂	28 mm

L ₂	30 mm
Filettatura M	M6
Ø Esterno D	49,5 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 20000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308625 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per con 40	308740 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per con 40	308806 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per con 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per con 40	308760 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308630 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308610 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per con 40	308605 40
CodoloForma A Adatti per con 40	308600 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per con 40	308620 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Vite di serraggio per mandrino HD Per SK 40	309903 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40