

Garant**Inserto per tornitura Raggio completo, PCD, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273749 2
GTIN	4045197643643
Classe articolo	21L

Descrizione**Esecuzione:****Con rompitruccioli a laser** per formazione ottimale dei trucioli.**Descrizione tecnica**

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Larghezza gola w	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	PCD
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PCD
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	650 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	650 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	650 m/min	N
CuZn	idoneo	550 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo	400 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		