


Garant**Inserto per tornitura Finitura, HB7215, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273721 4 |
| GTIN | 4045197502810 |
| Classe articolo | 21J |

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tolleranza larghezza gola w | $\pm 0,04$ mm |
| Larghezza gola w | 4 mm |
| Avanzamento f | 0,06 - 0,22 mm/gir, |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Impiego principale | K |
| Impiego secondario | P |
| Condizione di taglio | continuo |
| Tipo | HB7215 |
| Raggio di curvatura R | 0,4 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Profilo degli inserti | neutro |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 300 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 250 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 210 m/min | P |
| GG(G) | idoneo | 280 m/min | K |
| continuo | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |