



Mandrino idraulico corto, sottile, forma ADB, SK 50, Ø di serraggio D1: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302052 6
GTIN	2050001653185
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Viti di arresto per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	26 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Peso	3,2 kg
Sporgenza totale Dim. A	80,5 mm
Lunghezza utile L ₁	61,5 mm

L ₂	29,5 mm
Filettatura M	M5
Ø Esterno D	49,5 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo Forma A Adatti per cono 50	308600 50
Codolo 60° tenuta stagna Adatti per cono 50	308785 50
Codolo 90° tenuta stagna Adatti per cono 50	308795 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 50	308610 50
Codolo Forma B Adatti per cono 50	308640 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 50	308650 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per cono 50	308605 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per cono 50	308660 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 50	308615 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 50	308620 50
Codolo 45° tenuta stagna Adatti per cono 50	308760 50

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50