



## Mandrino idraulico corto, sottile, forma ADB, SK 40, Ø di serraggio D1: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302085 8
GTIN	4045197146151
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Concentricità  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

#### Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

#### Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

#### Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

### Descrizione tecnica

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
L <sub>2</sub>	30 mm
Filettatura M	M6
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	91 mm
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Peso	1,3 kg

Ø Attacco D <sub>1</sub>	8 mm
Ø Esterno D	49,5 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 20000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

## Accessori

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
	308700 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per  
coni 40

308615 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a  
tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni  
40

308630 40

Vite di serraggio per mandrino HD Per SK 40

309903 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

308806 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40