



## Mandrino idraulico HPH, SK 40, Ø di serraggio D1: 8 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302190 8
GTIN	2050001671219
Classe articolo	33W

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rigidità complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata. Con foro Balluffchip. Anche per MMS.

Mandrino idraulico, esecuzione **HPH** (High Performance Holder).

#### Vantaggi:

- **Massime coppie trasmissibili, pertanto sicurezza di processo.**
- **Proprietà di smorzamento ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, una maggiore durata e nessun rischio di danni al mandrino.**

#### Uso:

- **In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.**
- **Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.**

#### Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806.

Chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Strategia di truciolatura: HPC

Sporgenza totale Dim. A: 75 mm

Ø esterno D: 50 mm

L<sub>1</sub>: 56 mm

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	75 mm
-------------------------	-------

L <sub>1</sub>	56 mm
Ø attacco D <sub>1</sub>	8 mm
Ø esterno D	50 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

## Accessori

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
	308670 40M

Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 308620 40

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 308625 40

Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 308820 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 308790 40

Codoli Forma A Adatti per coni 40 308600 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40 308812 40

Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 308610 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 308806 40

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 308615 40

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 308630 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40 308785 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40 308810 40

Codoli Forma B Adatti per coni 40 308640 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 308760 40

Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40 308830 40