

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo /
Larghezza gola w: 32/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273750 32/3
GTIN	4045197531506
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L_4	26,5 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza della testina L_1	33 mm
Profondità cave t_{\max}	9 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lunghezza complessiva L	170 mm
Larghezza codolo b	32 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600