

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo /  
Larghezza gola w: 16/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273751 16/3
GTIN	4045197484161
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

**Descrizione tecnica**

Vite	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza della testina $L_1$	30 mm
Profondità cave $t_{\max}$	9 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Larghezza codolo b	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio Modello 5	279815 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600