

Garant

Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 12/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273750 12/4
GTIN	4045197484529
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	35 mm
Profondità cave t_{\max}	12 mm
Vite	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Larghezza gola w	4 mm
Ampiezza funzionale L_4	12 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza codolo b	12 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di bloccaggio Modello 4

279815 4

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500