

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo /  
Larghezza gola w: 16/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273750 16/4
GTIN	4045197484536
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	4 mm
Profondità cave $t_{\max}$	12 mm
Lunghezza della testina $L_1$	35 mm
Vite	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Ampiezza funzionale $L_4$	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Larghezza codolo b	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di bloccaggio Modello 5	279815 5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600