

Garant**Mandrino portautensili a calettare con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302252 16
GTIN	4045197287878
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Con **fori per il lubrorefrigerante** filettati e richiudibili.

Fori per il lubrorefrigerante con Ø di serraggio D1: 3, 4 e 5 mm non richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø Esterno D	34 mm

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Adattatore	SK 40 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
	302412 25/16

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
---	------------

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
--	--------------

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
--	------------

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
--	-----------

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
---	-----------

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
---	-----------

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
---	-----------

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
---	-----------

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
--	--------------

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
--	-----------

Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40
--	-----------

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
---	-----------

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
--	-----------

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
---	-----------

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
---	-----------

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
--	-----------

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
--	--------------

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
---	------------

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
---	-----------

Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
-----------------------------------	-----------

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
--	-----------

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
--	-----------

	354240 12-20
--	--------------

Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per \varnothing attacco 12-20 mm

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/16 mm

302410 25/16