

**Garant****Mandrino portautensili a calettare, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302235 6
GTIN	4045197288295
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
	302416 20/6

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm

354235 6-9

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308802 40

Codolo Forma A Adatti per coni 40

308600 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR Ø d / Ø D1 20/6 mm

302414 20/6

Codolo Forma B Adatti per coni 40

308640 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40

308700 40

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm

354236 6-9

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308615 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1

354210 SU1

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308806 40

Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308610 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°,  
antivibrante  $\varnothing d / \varnothing D1$  20/6 mm

---

302415 20/6