

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo /
Larghezza gola w: 20/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273751 20/2
GTIN	4045197484628
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{\max}	6 mm
Ampiezza funzionale L_4	21,5 mm
Lunghezza della testina L_1	33 mm
Larghezza gola w	2 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lunghezza complessiva L	125 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25

674248 TX25

Vite di bloccaggio Modello 6

279815 6

Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600