

**Mandrino portautensili a calettare, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302251 6
GTIN	2050001689559
Classe articolo	33W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Pallinatura con sfere di vetro.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	SK 40 corto

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40	354225 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40