

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo /
Larghezza gola w: 20/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273751 20/4
GTIN	4045197484710
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{\max}	12 mm
Lunghezza della testina L_1	37 mm
Larghezza gola w	4 mm
Ampiezza funzionale L_4	21,5 mm
Vite	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lunghezza complessiva L	125 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	674248 TX30
Vite di bloccaggio Modello 7	279815 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600