

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo /  
Larghezza gola w: 25/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273750 25/5
GTIN	4045197484574
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale $L_4$	26,5 mm
Vite	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Larghezza gola w	5 mm
Profondità cave $t_{\max}$	15 mm
Lunghezza della testina $L_1$	38 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza codolo b	25 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30

674248 TX30

Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Vite di bloccaggio Modello 7

279815 7

Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600