

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo /
Larghezza gola w: 20/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273750 20/3
GTIN	4045197484505
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Descrizione tecnica

Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondità cave t_{\max}	9 mm
Lunghezza della testina L_1	33 mm
Ampiezza funzionale L_4	21,5 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600