



Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 120, Ø di serraggio D1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302254 32
GTIN	2050001689771
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Pallinatura con sfere di vetro.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Esterno D	53 mm
Adattatore	SK 40 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40	354225 40
CodoloForma B Adatti per conici 40	308640 40

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
CodoloForma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 20-32 mm	354240 20-32
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40