

Garant
Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 10mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302258 10
GTIN	4045197288028
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	24 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø Attacco D ₁	10 mm
Ø Esterno D	32 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
	354235 9,1-12

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco
9,1-12 mm

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni
40

308625 40

Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40

354225 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza
vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/10 mm

302416 25/10

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza
vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1

354215 CU1

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per
coni 40

308615 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40

308605 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con
vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/10 mm

302412 32/10

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza
vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR Ø d / Ø
D1 32/10 mm

302414 32/10

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco
9,1-12 mm

354236 9,1-12

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°,
antivibrante Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308802 40

Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308610 40

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1

354210 SU1

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza
vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308700 40

