

**Garant****Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268463 10
GTIN	4045197468499
Classe articolo	21X

**Descrizione****Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.  
Codolo cilindrico.

**Uso:**

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

**Nota:**

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 31
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Ø Nominale D	10 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,22 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	15 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 31

269028 31

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500