

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, sinistra, Ø DC: 11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268468 11
GTIN	4045197470225
Classe articolo	21X

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.**Uso:**

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.

Descrizione tecnica

Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,27 mm
Set di viti per inserti	269028 32
Ø Nominale D	11 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø Codolo D _s	16 mm
Lunghezza codolo L _s	45 mm
Lunghezza utile L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Sporgenza totale L _A	32 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 32	269028 32
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500