

**Garant**
**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 8mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268467 8
GTIN	4045197470126
Classe articolo	21X

## Descrizione

### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.

### Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

### Nota:

- **Scegliere raggi inserto più grandi possibili.**
  - **Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).**
- Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

## Descrizione tecnica

Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Set di viti per inserti	269028 30
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,22 mm
Ø Nominale D	8 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	38 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d <sub>2</sub>	12 mm

Sporgenza totale L <sub>A</sub>	22,5 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Set di viti per inserti Modello 30	269028 30
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200