

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 10mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268467 10
GTIN	4045197470133
Classe articolo	21X

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- **Scegliere raggi inserto più grandi possibili.**
 - **Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).**
- Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 31
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,22 mm
Ø Nominale D	10 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Lunghezza codolo L _s	42 mm
Lunghezza utile L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm

Sporgenza totale L _A	28 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 31	269028 31
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500