

**VCMW 110304, BUX220, Esecuzione del tagliente: M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265784 M
GTIN	4045197818195
Classe articolo	22I

Descrizione**Esecuzione:**

- **Esecuzione monouso.**
- **A 1 tagliente.**

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Tipo: BUX220

Esecuzione del tagliente: M

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,25 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Esecuzione del tagliente	M
Tipo	BUX220
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 200 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,25 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	VCMW 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Attributo del nome del prodotto	BUX220
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura