

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268463 15
GTIN	4045197470034
Classe articolo	21X

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,27 mm
Set di viti per inserti	269028 33
Ø Codolo D _s	20 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Ø Nominale D	15 mm
Lunghezza utile L ₁	22,5 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 33

269028 33

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500