

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268463 20
GTIN	4045197470058
Classe articolo	21X

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,33 mm
Set di viti per inserti	269028 35
Ø Codolo D _s	25 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø Nominale D	20 mm
Lunghezza utile L ₁	30 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 35	269028 35
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500