

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 25mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302258 25
GTIN	4045197288080
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

### Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.  
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	25 mm
Ø Esterno D	53 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354236 22,1-32
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 20-32 mm	354240 20-32
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
	308820 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

Codolo Forma B Adatti per cono 40	308640 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308802 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40	308610 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per cono 40	308740 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 40	308620 40
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per cono 40	308605 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308801 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40	308630 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 40	308650 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308765 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40