

mato

Tubo corazzato con accoppiamento scorrevole, Filettatura di raccordo: 1/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083588 1/8
GTIN	4016553256692
Classe articolo	08H

Descrizione

Per:

Ingrassatori n. art. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Lunghezza complessiva: 300 mm

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	1/8
Pressione di scoppio tubo flessibile	1000 bar
Ø Tubo flessibile	9 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile