

Garant**WCHX 05T104, Modello: SM****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268478 SM |
| GTIN | 4045197470485 |
| Classe articolo | 21K |

Descrizione**Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 10.

Adatto per \varnothing utensile D_c : 10 mm

Tipo: HB7120

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 220 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 110 - 140 m/min**Descrizione tecnica**

| | |
|--|-----------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione secondaria | 110 - 140 m/min |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 110 - 220 m/min |
| Modello | SM |
| Impiego principale | P |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Impiego secondario | M |
| Tipo | HB7120 |
| Materiale da taglio | HM |

| | |
|--|-----------------------|
| Codice ISO Inserto | WCHX 05T104 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Adatto per \varnothing utensile D _c | 10 mm |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |